



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 22/2XLmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Bendras ilgis L_{viso}	170 mm
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Koto Ø D_s , h6	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	15 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	42 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	38 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,76 laipsniai
Ø D_3	16 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------