



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 22/3Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	22 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	10 mm
Iškyšos ilgis L ₁	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	15 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	42 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	38 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,76 laipsniai
Ø D ₃	16 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------