



## Freza 90° MECX, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnę vibravimą. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229707 (T6; 0,45 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	16 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	6 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	68 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	29 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,95 laipsniai
Ø D <sub>3</sub>	13 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229707
-------------------	--------