



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 24/3Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Koto Ø D _s h6	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	120 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	10 mm
Iškyšos ilgis L ₁	29 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	24 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	17 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	46 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	42 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,67 laipsniai
Ø D ₃	18 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229708