


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214245 INOX
GTIN	4045197302847
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$ .**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,19 mm
Tipas	INOX
Plokštelės storis E	4,76 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKT 1204 AFTN
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	215 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	205 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		