



Freza 90° MECX, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227100 16/4
GTIN	4960664462773
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnę vibraciją. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229707 (T6; 0,45 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Koto Ø D _s h6	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	29 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,95 laipsniai
Ø D ₃	13 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229707
-------------------	--------