



## Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	120 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p,max.</sub>	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	18 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,64 laipsniai
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas

229708