


**Garant**

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius  
Z: 32/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214400 32/4
GTIN	4045197131720
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

**Privalumai:****Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903
$\varnothing D_3$	40 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{maks.}$	40,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	72 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	78 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	29,5 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	0,97 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP