



Freza 90° MECX, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 17/3Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227100 17/3L
GTIN	4960664462780
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnę vibraciją. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229707 (T6; 0,45 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	17 mm
Koto Ø D_s h6	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
Iškyšos ilgis L_1	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	13 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	31 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,88 laipsniai
Ø D_3	14 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229707
-------------------	--------