

Garant**SEHT 1204 AFFN su deimantine danga, HB7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214351 ALU
GTIN	4045197555724
Produktų klasė	21B

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.Pastūma f_z per dantį: 0,24 mm**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z per dantį	0,24 mm
Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SEHT 1204 AFFN
Kietlydinys	HB7810
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	725 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	650 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	480 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		