



Freza 90° MECX, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnę vibraciją. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	20 mm
Koto Ø D_s h6	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	81 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229707 (T6; 0,45 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	37 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,72 laipsniai
Ø D_3	17 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229707
-------------------	--------