



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 25/3L
GTIN	4960664396092
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Koto Ø D_s , h6	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	29 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	18 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	44 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,64 laipsniai
Ø D_3	19 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229708