

**Garant**

**90° frez. plokštelė nusklembimui ir nulyginimui, HB7720, Maks. frez. gylis Smaks.: 1,2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217277 1,2
GTIN	4045197542977
Produktų klasė	21C

**Techninis aprašymas**

Maks. frez. gylis $S_{maks.}$	1,2 mm
Tipas	P12
Mažiausias kiaurymės $\emptyset$	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Išorinis $\emptyset$ D	9,6 mm
Kietlydinys	HB7720
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		