



## Freza 90° MECX, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 26/5Lmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnį vibravimą. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

### Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis $L_1$	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229707 (T6; 0,45 Nm)
Koto Ø $D_s$ h6	25 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	26 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos ilgis $L_r$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{max}}$	50 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{min}}$	49 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,52 laipsniai
Ø $D_3$	23 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229707
-------------------	--------