


Garant**SEKW 1204 AFTN, HB7515, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.Pastūma f_z per dantį: 0,19 mm**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z per dantį	0,19 mm
Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKW 1204 AFTN
Kietlydinys	HB7515
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	320 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	150 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		