

Garant

Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/12mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214200 160/12
GTIN	4045197131515
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**. **Be vidinio aušinimo.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	160 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	173 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..

Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800