



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2XLmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Koto Ø D _s h ₆	18 mm
Bendras ilgis L _{viso}	170 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	10 mm
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	13 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	34 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,88 laipsniai
Ø D ₃	14 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------