



Freza 90° MECX, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnę vibravimą. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelėlių ir išėmų frezavimui.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229707 (T6; 0,45 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	88 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	21 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	47 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,55 laipsniai

Ø D ₃	22 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229707
-------------------	--------