



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 227300 20/3 |
| GTIN | 4960664396078 |
| Produktų klasė | 250 |

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$ | 10 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 110 mm |
| Koto Ø D_s h6 | 20 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 20 mm |
| Iškyšos ilgis L_1 | 30 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max} | 13 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max} | 38 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min} | 34 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 0,88 laipsniai |
| Ø D_3 | 14 mm |
| Koto tipas | Cilindrinis kotas |

| | |
|-------------------------------|---|
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Kampų frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnis frezavimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

Užveržimo varžtas

229708