



## Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm
Koto Ø $D_s$ h6	32 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	130 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{max}}$	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{min}}$	58 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,46 laipsniai
Ø $D_3$	26 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------