

Garant

Frezavimo plokštelės apsauginiams grioveliams, be briaunos nuolydžio, HB7720, Nominalus žiedo storis: 1,3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217270 1,3
GTIN	4045197216663
Produktų klasė	21C

Techninis aprašymas

Gylis t skirtas P16 / P26	1,1 mm
Griovelio plotis W –0,03	1,38 mm
Nominalus žiedo storis	1,3 mm
Spindulys R	0,3 mm
Kietlydinys	HB7720
Išorinis Ø D	16 mm
Tipas	P16
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		