


Garant**Frez. plokštelė be profilio, HB7720, Frezavimo plotis A: 2,34mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 217420 2,34 |
| GTIN | 4045197217004 |
| Produktų klasė | 21C |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$ | 1,6 mm |
| Frezavimo plotis A | 2,34 mm |
| Kietlydinys | HB7720 |
| Išorinis $\varnothing D$ | 10,6 mm |
| Tipas | 03 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Produkto rūšis | Apskritiminis frezavimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 600 m/min | N |

| | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|---|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 500 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 400 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 260 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 220 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 60 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 45 m/min | H |
| Plienas <65 HRC | tinka | 35 m/min | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 30 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 120 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 100 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 120 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |