




Frezavimo galvutė 90° MECX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229707 (T6; 0,45 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Nuožulos kampas α_{max}	0,32 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	36 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	77 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	78 mm
Ø D_3	37 mm

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229707
-------------------	--------