

**Garant****Sferinė frezavimo plokštelė, HB7720, Spindulys R: 0,5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 217278 0,5    |
| GTIN             | 4045197600202 |
| Produktų klasė   | 21C           |

**Techninis aprašymas**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| A                          | 3 mm                     |
| Spindulys R                | 0,5 mm                   |
| Vidinis Ø d                | 25 mm                    |
| Kietlydinys                | HB7720                   |
| Išorinis Ø D               | 26 mm                    |
| Tipas                      | P26                      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6                        |
| Produkto rūšis             | Apskritiminis frezavimas |

**Vartotojo duomenys**

|  | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--|-----------|----------------|-----------|
|--|-----------|----------------|-----------|

|                                 |       |           |   |
|---------------------------------|-------|-----------|---|
| Aliuminis, plastikai            | tinka | 500 m/min | N |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | tinka | 400 m/min | N |
| Al >10 % Si                     | tinka | 250 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka | 250 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <55 HRC                 | tinka | 60 m/min  | H |
| Plienas <60 HRC                 | tinka | 45 m/min  | H |
| Plienas <65 HRC                 | tinka | 35 m/min  | H |
| Plienas <67 HRC                 | tinka | 30 m/min  | H |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka | 120 m/min | M |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka | 120 m/min | M |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka | 80 m/min  | S |
| Ketus (G)                       | tinka | 180 m/min | K |
| Uni                             | tinka |           |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka |           |   |
| sausasis                        | tinka |           |   |