



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 32/4L
GTIN	4960664396139
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Bendras ilgis L_{viso}	130 mm
Iškyšos ilgis L_1	32 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,46 laipsniai
$\varnothing D_3$	26 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------