

Garant**Frezavimo laikiklis (be plokštelės), kietlydininis, Tipas: 11L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217405 11L
GTIN	4045197216915
Produktų klasė	21Q

Aprašymas**Modelis:**

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: ne

Plokštės tipui: 03

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 10,6 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 7,4 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 1,6 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 34,2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 74,2 mm

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtų rinkinys	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Vidinis $\varnothing d_1$	7,4 mm
Koto tipas	Weldon
Koto $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Iškyšos ilgis L_1	34,2 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	1,6 mm
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	10,6 mm
Bendras ilgis L_{viso}	74,2 mm
Plokštės tipui	03

Vidinis aušinimas	ne
Frezos medžiaga	kietlydininis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219820
---	--------