

Garant**Frezavimo laikiklis (be plokštelės), plieninis, Tipas: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217400 8
GTIN	4045197216861
Produktų klasė	21Q

Aprašymas**Modelis:**

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Įrankių keitimas: PowerCard

Plokštės tipui: 04

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 7,9 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 7,1 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 0,35 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 17,2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 57,2 mm

Techninis aprašymas

Vidinis $\varnothing d_1$	7,1 mm
Koto $\varnothing D_s, h_6$	10 mm
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	7,9 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	57,2 mm
Iškyšos ilgis L_1	17,2 mm
Koto tipas	Weldon
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	0,35 mm
Plokštės tipui	04
Frezos medžiaga	plieninis

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219820
---	--------