

**Garant**

**Frezavimo plokštelė apsauginiams grioveliams, su briaunos nuolydžiu, HB7720, Nominalus žiedo storis: 1,3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217261 1,3
GTIN	4045197216571
Produktų klasė	21C

**Techninis aprašymas**

Gylis t	0,85 mm
Griovelio plotis W -0,03	1,38 mm
Nuožula C	0,15×45° mm
Nominalus žiedo storis	1,3 mm
Kietlydinys	HB7720
Išorinis Ø D	16 mm
Tipas	P16
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		