

Garant**Frezavimo laikiklis (be plokštelės), plieninis, Tipas: 11****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 217400 11 |
| GTIN | 4045197216878 |
| Produktų klasė | 21Q |

Aprašymas**Modelis:**

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: ne

Plokštės tipui: 03

mažiausias gręžimo \varnothing D: 10,6 mm

Vidinis \varnothing d_1 : 7,4 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 1,6 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 17,2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 57,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Koto tipas | Weldon |
| Užveržimo varžtų rinkinys | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) |
| Iškyšos ilgis L_1 | 17,2 mm |
| Koto \varnothing D_s h6 | 10 mm |
| Vidinis \varnothing d_1 | 7,4 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$ | 1,6 mm |
| Bendras ilgis L_{viso} | 57,2 mm |
| mažiausias gręžimo \varnothing D | 10,6 mm |
| Plokštės tipui | 03 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Vidinis aušinimas | ne |
| Frezos medžiaga | plieninis |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Diskinis peilis |

Priedai

| | |
|---|--------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219820 |
|---|--------|