

**Garant****Frezavimo laikiklis (be plokštelės), kietlydininis, Tipas: 11XL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Produktų klasė	21Q

**Aprašymas****Modelis:**

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: 03

mažiausias gręžimo  $\varnothing D$ : 10,6 mm

Vidinis  $\varnothing d_1$ : 8 mm

maksimalus pjovimo gylis  $S_{maks.}$ : 1,25 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 77,66 mm

Koto  $\varnothing D_s$  h6: 8 mm

**Techninis aprašymas**

Koto tipas	cilindrinis
Koto $\varnothing D_s$ h6	8 mm
Vidinis $\varnothing d_1$	8 mm
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	10,6 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	77,66 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	1,25 mm
Plokštės tipui	03
Vidinis aušinimas	taip

Sriegio gylis	40 mm
Frezos medžiaga	kietlydininis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219820
---	--------