


**Garant****Frez. plokštelė be profilio, HB7720, Frezavimo plotis A: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217428 4
GTIN	4045197217035
Produktų klasė	21C

**Techninis aprašymas**

Frezavimo plotis A	4 mm
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	3,45 mm
Kietlydinys	HB7720
Išorinis $\varnothing D$	23 mm
Tipas	01
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	S
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		