

Garant**Frezavimo laikiklis (be plokštelės), kietlydininis, Tipas: 20L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217405 20L
GTIN	4045197216939
Produktų klasė	21Q

Aprašymas**Modelis:**

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: 02

mažiausias gręžimo \varnothing D: 17,5 mm

Vidinis \varnothing d_1 : 12,2 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 2,6 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 63,7 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 108,7 mm

Techninis aprašymas

mažiausias gręžimo \varnothing D	17,5 mm
Vidinis \varnothing d_1	12,2 mm
Koto \varnothing D_s h_6	12 mm
Koto tipas	Weldon
Bendras ilgis L_{viso}	108,7 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	2,6 mm
Iškyšos ilgis L_1	63,7 mm
Plokštės tipui	02

Vidinis aušinimas	taip
Frezos medžiaga	kietlydininis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219821
---------------------------------------------	--------