

**Garant****Frez. plokštelė 60°, HB7720, Žingsnis: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217285 2
GTIN	4045197216809
Produktų klasė	21C

**Aprašymas****Pastaba:**

Sriegimo plokštelėms su **koreguotu profiliu** nebereikia koreguoti programuojamo skersmens. Tačiau tas plokšteles galima naudoti tik nurodytiems sriegiams. Daugiafunkcei frezai Nr. 217252 dyd. 18L galima naudoti tik dalinio profilio plokštelę Nr. 217281 dyd. 1–4 iki 3,0 žingsnio.

**Techninis aprašymas**

Gylis t	1,159 mm
Sriegiams ≥	M33×2
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Išorinis Ø D	26 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio žingsnis	2 mm
Paskirtis	Vidus

Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	M-LH
Profilio kampas	60 laipsniai
Tipas	P26
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M

Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		