

**Garant****Frez. plokštelė 55°, HB7720, Vijų skaičius colyje: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217290 11
GTIN	4045197445421
Produktų klasė	21C

**Aprašymas****Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	11
Gylis t	1,494 mm
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Išorinis Ø D	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio žingsnis	2,3 mm
Paskirtis	Vidinis ir išorinis
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	BSW-LH
Sriegio tipas	BSW

Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	G-LH
Profilio kampas	55 laipsniai
Tipas	P16
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

sausasis

tinka