

Garant
Frezavimo laikiklis (be plokštės), kietlydininis, Tipas: 25XL

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Produktų klasė	21Q

Aprašymas
Modelis:

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: 01

mažiausias gręžimo $\varnothing D$: 23 mm

Vidinis $\varnothing d_1$: 16 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 3 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 148,58 mm

Koto $\varnothing D_s$ h6: 16 mm

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtų rinkinys	219822 (20 IP; 5,5 Nm)
Koto tipas	cilindrinis
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	3 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	148,58 mm
Vidinis $\varnothing d_1$	16 mm
mažiausias gręžimo $\varnothing D$	23 mm
Plokštės tipui	01
Vidinis aušinimas	taip
Sriegio gylis	76,25 mm

Frezos medžiaga	kietlydininis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219822
---	--------