

Garant**Frezavimo laikiklis (be plokštelės), plieninis, Tipas: 25L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217400 25L
GTIN	4045197216908
Produktų klasė	21Q

Aprašymas**Modelis:**

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Įrankių keitimas: PowerCard

Vidinis aušinimas: taip

Plokštės tipui: 01

mažiausias gręžimo \varnothing D: 23 mm

Vidinis \varnothing d_1 : 16 mm

maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$: 3,45 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 67,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 116 mm

Techninis aprašymas

Koto \varnothing D_s h6	16 mm
Vidinis \varnothing d_1	16 mm
Bendras ilgis L_{viso}	116 mm
Užveržimo varžtų rinkinys	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $S_{maks.}$	3,45 mm
Koto tipas	Weldon
Iškyšos ilgis L_1	67,5 mm
mažiausias gręžimo \varnothing D	23 mm
Plokštės tipui	01

Vidinis aušinimas	taip
Frezos medžiaga	plieninis
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Diskinis peilis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219822
---	--------