

Garant**Frez. plokštelė 55°, HB7720, Vijų skaičius colyje: 11**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217295 11
GTIN	4045197445490
Produktų klasė	21C

Aprašymas

Modelis:

Sriegiams >1 colis.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	11
Gylis t	1,478 mm
Plokštelės geometrija	Visas profilis
Išorinis Ø D	26 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Paskirtis	Vidinis ir išorinis
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Sriegio tipas	BSW-LH
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Tipas	P26
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo kryptis	dešin. ir kairin.
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K

Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka
sausasis	tinka