

**Garant****SDHT 0903 AEEN, HB7710, Tipas: GG**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	214470 GG
GTIN	4045197319555
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

- Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
- Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
- Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

### Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3 \text{ mm}$ .

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,17 mm

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,17 mm
Tipas	Ketus
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SDHT 0903 AEEN
Kietlydinys	HB7710
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	235 m/min	K
sausasis	tinka		