

Garant

Aluoking frezavimo galvutė 90° HPC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Tangentinė frezavimo galvutė / galinė freza **tiksiems 90° kampams suformuoti**. Su vertikaliai reguliuojamais plokštelių tvirtinimo lizdais maksimaliam tikslumui. Precizinis keičiamų plokštelių tvirtinimas.

Techninis aprašymas

Reguliavimo varžtas	219892
Tinkamos keičiamos plokštelės	BG.. 15L5..
Fiksatorius	219893
Kaištinis užveržimo varžtas	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	100 mm

Reguliuojami plokštelių lizdai	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Fiksatorius	219893
Atsarginis varžtas	219892
Varžtų priveržimo plokštelė	219894