

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7525, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

- Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
- Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
- Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3 \text{ mm}$.

Pastūma f_z per dantį: 0,14 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,14 mm
Tipas	ST900
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SDMX 0903 AFEN
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	360 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	255 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	215 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	190 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	160 m/min	K
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		