



## Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: M18BPD4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

070110 M18BPD4

GTIN

4002395004881

Produktų klasė

03L

### Aprašymas

#### Modelis:

- Našus akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su keliomis pakopomis nustatomu sukimo momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu.
- Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.
- LED darbo zonos apšvietimas.
- Maksimalaus našumo bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis (išskyrus dyd. M18BPD4). Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas lyginant su standartiniais nuolatinės srovės varikliais.
- REDLINK PLUS™ elektronika – apsauga nuo perkrovos ir galios valdymas.

Mažai techninės priežiūros reikalaujantis 4-ių polių DC variklis.

#### Privalumai:

Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, įkrovikliu, lagaminu (HD dėže) ir diržo segtuku.

#### Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 – 073816, 073827 ir 073840.  
Tinkamą Bluetooth Tracking Modul įtaisą rasite 070103 BTT-1.

## Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Gamintojo pavadinimas	M18BPD-402X
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	13 m/s <sup>2</sup>
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1800 min <sup>-1</sup>
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	38 mm
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	16 mm
maksimalus sukimo momentas	60 Nm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	0,95 m/s <sup>2</sup>
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumuliatorių kiekis	2
Variklio sandara	4-ių polių
standartinis naudojimas	Strong
Svoris	2,1 kg
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

---

**Priedai**

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas  
MB18

073816 MB18

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC

073840 M1218FC

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C

073840 M1218C