

**Garant**

**Aluoking frezavimo galvutė 90° HPC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Produktų klasė	21P

**Aprašymas****Modelis:**

Tangentinė frezavimo galvutė / galinė freza **tiksliams 90° kampams suformuoti**. Su vertikaliai reguliuojamais plokštelių tvirtinimo lizdais maksimaliam tikslumui. Precizinis keičiamų plokštelių tvirtinimas.

**Techninis aprašymas**

Kaištinis užveržimo varžtas	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	BG.. 15L5..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Reguliavimo varžtas	219892
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	63 mm
Fiksatorius	219893

Reguliuojami plokštelių lizdai	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Fiksatorius	219893
Varžtų priveržimo plokštelė	219894
Atsarginis varžtas	219892