

**BDMT 11T320 ER-JT, PR1225, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227340 ST1400
GTIN	4960664609390
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ . Tiksliai  $90^\circ$  iki  $a_p = 5,5$  mm.

Kampo spindulys: 2 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,07–0,11 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Pastūma $f_z$ per dantį	0,07–0,11 mm
Kampo spindulys	2 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T320 ER-JT
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		