



Freza 90° MECH11, Weldon kotas, Ø D / Z_{eff}: 40/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis a_e pjaunant tokiu pat gyliu a_p . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	55 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	126 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 11T308
Iškyšos ilgis L_1	64 mm
Koto Ø D_s h6	32 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Keičiamų plokštelių kiekis	24
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------