



Freza 90° MECH11, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 50/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis a_e pjaunant tokiu pat gyliu a_p . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s h6	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	147 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	64 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 11T308
Iškyšos ilgis L_1	75 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	28
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------