

Garant

Aluking frezavimo galvutė 90° HPC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214515 50/3
GTIN	4045197610676
Produktų klasė	21P

Aprašymas**Modelis:**

Tangentinė frezavimo galvutė / galinė freza **tiksliai 90° kampams suformuoti**. Su vertikaliai reguliuojamais plokštelių tvirtinimo lizdais maksimaliam tikslumui. Precizinis keičiamų plokštelių tvirtinimas.

Techninis aprašymas

Kaištinis užveržimo varžtas	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BG.. 15L5..
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Fiksatorius	219893
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Varžtų priveržimo plokštelė	219894
Atsarginis varžtas	219892
Fiksatorius	219893