



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	33 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	74 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,35 laipsniai
Ø D ₃	34 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------