

Garant**Frez. plokštelė 90°, HB7720, Maks. frez. gylis Smaks.: 2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217490 2,5
GTIN	4045197217486
Produktų klasė	21C

Techninis aprašymas

Maks. frez. gylis $S_{maks.}$	2,5 mm
Plokštelės storis E	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Tipas	02
Išorinis \varnothing D	17,5 mm
Kietlydinys	HB7720
Produkto rūšis	Apskritiminis frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	60 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	45 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	100 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		