

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1210, Tipas: GG****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227365 GG
GTIN	4960664608980
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$ . Tiksliai  $90^\circ$  iki  $a_p = 5,5$  mm.

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,09–0,16 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,09–0,16 mm
Tipas	GG
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308 ER-JT
Kietlydinys	PR1210
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		