

**BDMT 11T331 ER-JT, PR1225, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227342 ST1400
GTIN	4960664609413
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$. Tiksliai 90° iki $a_p = 5,5$ mm.

Kampo spindulys: 3,1 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,07–0,11 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,07–0,11 mm
Kampo spindulys	3,1 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T331 ER-JT
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		